



ATA122199016

ASL-L steun voor ATA12200/12201

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	PC-ABS
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Aantal eenheden	1
Hoogte	93 mm
Breedte	80 mm
Diepte	30 mm
Inbouwdiepte	0 mm

Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal Horizontaal
Gemonteerd op	Bodemstanzingen Wandmontage

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP40
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15-60 °C
---------------------	----------

Teksten

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
Afdichting	Kunststof isolatiedelen: halogeen-, fosfaat- en siliconenvrij

Geschikt voor

LFW - kunststof ATA 12x20	
------------------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja