



ATA123199016

ASL-L steun voor Atéha 12*30 mm en 16*30 mm

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	PC-ABS
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Aantal eenheden	1
Hoogte	101 mm
Breedte	80 mm
Diepte	30 mm
Inbouwdiepte	0 mm

Uitrusting

Met kabelinvoer	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal Horizontaal
Gemonteerd op	Kabelgoten

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP40
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw Kan worden geschroefd Voor horizontale en verticale montage Voor schroefbevestiging
Afdichting	Kunststof isolatiedelen: halogeen-, fosfaat- en siliconenvrij

Geschikt voor

LFW - kunststof ATA 12x20 / ATA 12x30 / ATA 16x30
--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja