



GD413G

**COFFRET DE DISTRIBUTION GAMMA 52M**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Équipement**

Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	52
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	625 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	103 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0

**Dimensions**

Nombre d'unités de largeur	13
----------------------------	----

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Équipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Matière**

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Indice de protection avec porte IP	IP40

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----