



ATA122198014

opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12x20mm bruin

Technische karakteristieken

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Materiaal

| | |
|---|-------------|
| Kleur | Bruin |
| RAL-kleur | 8014 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | PC-ABS |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|-----------------|-------|
| Aantal eenheden | 1 |
| Hoogte | 93 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 30 mm |
| Inbouwdiepte | 0 mm |

Uitrusting

| | |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

Installatie, montage

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal Verticaal |
| Gemonteerd op | Kabelgoten |

Toebehoren

| | |
|---------------|----|
| Met afdekraam | Ja |
|---------------|----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP40 |
| Slagvastheid IK | IK07 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | 15 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Compatibiliteit

| | |
|---|-----------|
| Compatibel formaat voor apparaatinstallatie | Otéo (TM) |
|---|-----------|

Teksten

| | |
|--------------|---|
| Montagewijze | Met klem-/schroefbevestiging |
| Afdichting | Kunststof isolatiedelen: halogeen-, fosfaat- en siliconenvrij |

Geschikt voor

| | |
|------------------------------|--|
| LFW - kunststof ATA 12x20 | |
|------------------------------|--|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |