



ATA123198014

opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/16x30 bruin

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Materiaal

Kleur	Bruin
RAL-kleur	8014
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	PC-ABS
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Aantal eenheden	1
Hoogte	101 mm
Breedte	80 mm
Diepte	30 mm
Inbouwdiepte	0 mm

Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal Horizontaal
Gemonteerd op	Kabelgoten

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP40
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Otéo (TM)
---	-----------

Teksten

Montagewijze	Voor opbouwmontage met montageplaat
Afdichting	Kunststof isolatiedelen: halogeen-, fosfaat- en siliconenvrij

Geschikt voor

LFW - kunststof ATA 12x20 / ATA 12x30 / ATA 16x30
--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja