



HIM4021

Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 415 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	1,26 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	50 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	13000 W
----------------------------------	---------

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Korte draaihendel
Pooltype	3P+N

Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2,2 NM
----------------	------------

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	127,5 mm
Diepte	89 mm

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,60 W
----------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm ²

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja