



HIM4061

Reservkraftsomkopplare 63A 3P+N

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	380 - 415 V
Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Nominell impulsskyddspänning Uimp	8000 V

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	1,50 kA
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	50 kA

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	41000 W
--	---------

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Kort vridhandtag
Antal poler	3P+N

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3,5 - 3,85 Nm
-----------------------------	---------------

Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	140 mm
Djup	89 mm

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Kapacitet

Antal moduler	8
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	6 W
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Anslutning

Area flexibel ledare	2,5 - 35 mm ²
Area solid ledare	2,5 - 35 mm ²

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja