



3031

Interrupteur marche/arrêt, Commande d'éclairage

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Matière Métal
PVC

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 70.80 x 70.80 mm

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connection / prise Borne à ressort

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement
Pour fixation par vis

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Bouton poussoir Non

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui