



3031

## Wipchakelaar

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Materiaal

Materiaal Metaal  
Kunststof

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klemmontage

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

#### Afmetingen

Afmetingen 70.80 x 70.80 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

#### Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

#### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

#### Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen  
Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Nee

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja