



3031

Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ON/OFF 10A 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100W LED (SBL))

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 70.80 x 70.80 mm

Ενσωματωμένο βάθος 31 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης
Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Όχι

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι