



471509



**WCD RA met klapd. IP44 inbouw, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	53,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	31,20 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Deksel, deur**

Type deksel	Zelfsluitend scharnierende afdekking
-------------	--------------------------------------

**Capaciteit**

Aantal modulen	1
----------------	---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

---

**Identificatie**

---

Met opdruk	Neer
------------	------

---

**Teksten**

---

Deur	Centraalplaat
------	---------------

---

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

---

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

---

**Duurzaamheid**

---

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

---

RoHS conform	Ja
--------------	----

---