




5031



Imp.dr. maakcontact

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Toets
Aantal polen	1

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	70,80 mm
Breedte	70,80 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Maakcontact
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker R.x / Serie berker S.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja