



5031



Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
Broj polova	1

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	70,80 mm
Širina	70,80 mm
Dubina	41,60 mm
Ugrađena dubina	30 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	Normalno otvoren kontakt
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da