




5031



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ 10A 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Πλήκτρο
Αριθμός πόλων	1

Υλικά

Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Διάφανο	Όχι

Διαστάσεις

Ύψος	70,80 mm
Πλάτος	70,80 mm
Βάθος	41,60 mm
Ενσωματωμένο βάθος	30 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	1
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης
Φωτισμός	Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Λειτουργία διακόπτη	επαφή NO
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι