




5031



## Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                        |      |
|------------------------|------|
| Omkopplingsström       | 10 A |
| Monteringskontaktström | 10 A |

#### Spänning

|              |       |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 250 V |
|--------------|-------|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Arkitektur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Styr/manöverelement | Vippa |
| Antal poler         | 1     |

#### Material

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Material    | Metall<br>Plast |
| Transparent | Nej             |

#### Dimensioner

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Höjd                          | 70,80 mm |
| Bredd                         | 70,80 mm |
| Djup                          | 41,60 mm |
| Inbyggnadsdjup                | 30 mm    |
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 35 mm    |

#### Installation, montering

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Montering | Infälld montering |
|-----------|-------------------|

#### Kontroller och indikatorer

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Antal knappar                       | 1                |
| Antal tryckknappar                  | Enkel tryckknapp |
| Med kontakt för återkopplingssignal | Nej              |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Text

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Präglad        | Utan symbol                            |
| Utförande      | Med klor                               |
| Belysning      | Till belysnings- och övervakningskrets |
| Brytare läge   | Slutande kontakt                       |
| Anslutningstyp | Med snabbanslutning                    |

#### Lämplig för

Hager Q.x / Hager R.x / Hager S.x/B.x

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |