



5031



Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10А/250В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Клавішний перемикач
Кількість полюсів	1

Матеріали

Матеріал	Метал Пластик
Прозорий	Ні

Розміри

Висота	70,80 mm
Ширина	70,80 mm
Глибина	41,60 mm
Вбудована глибина	30 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
Тип кнопки	Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Тип перемикання	Нормально відкритий контакт
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так