



3037

**Kruisschak.**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof

**Identificatie**

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	1
----------------	---

**Afmetingen**

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

**Teksten**

Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Nee

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja