



3037

**Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10Α 250V~**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ρεύμα διακοπής 10 AX (100W LED (SBL))

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Τάση**

Ονομαστική τάση 250 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Υλικά**

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

**Αναγνωριστικό (ID)**

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Αριθμός μπουτόν 1

**Διαστάσεις**

Διαστάσεις 71 x 71 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK IK07

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

**Κείμενο**

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Όχι

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι