



3037

Вимикач одноклав. хрестовий 10AX/250В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал
Пластик

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 32 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK07

Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавійний перемикач

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Тексти

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Тип з'єднання 3і вставними клемми

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Тип перемикання Хрестовий вимикач

Sustainability

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так