



5036



**Imp.dr. wisselcontact**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Architectuur**

Aantal polen	1
--------------	---

**Materiaal**

Materiaal	Metaal Kunststof
Transparant	Nee

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Teksten**

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Aansluitwijze	Met steekklemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja