




5036



Imp.dr. wisselcontact

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Architectuur

Aantal polen	1
--------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker R.x / Serie berker S.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja