




5036



Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	42 mm
Ugrađena dubina	31 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	34 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	Izmjenični kontakt, može se koristiti kao NC ili NO
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da