




5036



Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monmentan kontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Material

Material	Metall Plast
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm
Inbyggjadsdjup	31 mm
Inbyggjadsdjup infällda lådor	34 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Växlande kontakt, NC eller NO
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Lämplig för

Hager Q.x / Hager R.x / Hager S.x/B.x

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja