



5036



## Кнопка 1-клавішна перемикач 10А/250В

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

#### Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

#### Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

#### Матеріали

Матеріал	Метал Пластик
Прозорий	Ні

#### Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	42 mm
Вбудована глибина	31 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	34 mm

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	1
Тип кнопки	Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

#### Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

#### Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Тип перемикаччя	Перемикаючий контакт, можна використовувати як замикаючий або розмикаючий
Тип з'єднання	Зі вставними клемми

#### Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

#### Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так