



3035

Interrupteur double, Commande d'éclairage

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Finition de la surface Mat
Matière Métal
PVC

Identification

r Disposition d'assemblage Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 71 x 71 mm
Profondeur de montage 32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connection / prise Borne à ressort

Textes

Mode d'installation Avec griffes d'écartement
Type de raccordement Avec bornes à ressort
Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir Non

Durabilité

Sans halogène Oui
Conforme à la directive RoHS Oui