



3035

**Serieschak.**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Metaal  
Kunststof

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement

**Connectiviteit**

Aansluitwijze Klemmontage

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen 2

**Afmetingen**

Afmetingen 71 x 71 mm  
Inbouwdiepte 32 mm  
Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK07

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 10 A

**Aansluiting**

Type connector/stekker Steekklem

**Teksten**

Montagewijze Met spreidklemmen  
Aansluitwijze Met steekklemmen  
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit  
Drukknop Nee

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja  
RoHS conform Ja