



3035

**Doble interruptor on/off 10AX,250V**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Materiales**

Acabado de la superficie Mate  
Material Metal Plástico

**Identificación**

Disposición de montaje Elemento básico

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje de garra

**Controles e indicadores**

Número de teclas 2

**Dimensiones**

Dimensiones 71 x 71 mm  
Profundidad del montaje 32 mm  
Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK IK07

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 10 A

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente Regleta enchufable

**Texto**

Tipo de montaje Con garras de expansión  
Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida  
Iluminación Para circuito iluminación y control  
Pulsador No

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí  
Conforme RoHS Sí