



3035

**Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

finitura superficiale Opaco  
Materiale Metallo  
Plastica

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 2

**Serie**

Serie 71 x 71 mm  
Profondità di installazione 32 mm  
Profondità delle scatole da incasso 35 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
Resistenza agli urti IK IK07

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciato

**Corrente**

Corrente nominale 10 A

**Conneessione**

Tipo di connettore Morsetto a innesto

**Testo**

Tipo di montaggio Con graffe a espansione  
Tipo di connessione Con morsetto a molla  
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo  
Tipo di commutazione Serie

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì  
Conformità ROHS Sì