




3035

Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

finitura superficiale Opaco
Materiale Metallo
Plastica

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Serie

Serie 71 x 71 mm
Profondità di installazione 32 mm
Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK07

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciato

Corrente

Corrente nominale 10 A

Connezione

Tipo di connettore Connettore/morsetto

Testo

Tipo di montaggio Con graffe a espansione
Tipo di connessione Con morsetto a molla
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
Tipo di commutazione Serie

Sostenibilità

Senza alogeni Sì
Conformità ROHS Sì