


303520



Interruttore doppio per veneziane unipolare comando tapparelle

Caratteristiche tecniche

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 1 poli
--	-----------------------

Materiali

finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Materiale

Metallo
Plastica

Trattamento

Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Tipo di commutazione	Con blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati
----------------------	--

Tipo di connessione	Con morsetto a molla
---------------------	----------------------

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Adatto per

BERKER B.3 / BERKER B.7 / BERKER K.1 / BERKER K.5 / BERKER Q.1 / BERKER Q.3 / BERKER Q.7 /
BERKER R.1 / BERKER R.3 / BERKER R.8 / BERKER S.1

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
----------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----