


303520



**Jal.schak. 1-polig**

**Technische eigenschappen**

**Bediening en signalering**

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 1-polig

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte Mat  
 Materiaal Metaal  
Kunststof  
 Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))  
 Schakelstroom 10 A

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Teksten**

Schakelmodus Met mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen

Aansluitwijze Met steekklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja