


303520



## Prekidač za žaluzine, jezgro

### Tehničke karakteristike

#### Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine 1-polni prekidač

#### Materijali

Obrada površine Mat

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Tekst

Promjena načina rada Sa mehaničkom i električnom blokadom za sprječavanje međusobnog uključivanja

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Način instalacije Sa kralama

#### Pogodno za

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / R.1 / R.3 / S.1

#### Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da