




303520



Prekidač za žaluzine, jezgro

Tehničke karakteristike

Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine	1-polni prekidač
---------------------------	------------------

Materijali

Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Promjena načina rada	Sa mehaničkom i električnom blokadom za sprječavanje međusobnog uključivanja
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Način instalacije	Sa kralama

Pogodno za

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker R.1 / Berker R.3 / Berker S.1

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da