



3036

Wisselschak.

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Metaal
Kunststof

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm
Inbouwdiepte 31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen
Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja