



3036

Conmutador 10AX,250V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Acabado de la superficie Mate
Material Metal Plástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 71 x 71 mm
Profundidad del montaje 31 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK IK07

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión
Para fijación atornillada
Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida
Iluminación Para circuito iluminación y control
Pulsador No

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí
Conforme RoHS Sí