



3036

### Interruttore deviatore 10 AX - 250 V

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo  
Plastica

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

##### Serie

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 31 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK07

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

##### Corrente

Corrente nominale 10 A

##### Testo

Tipo di montaggio Con graffe a espansione  
Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Tipo di commutazione Interruttore/deviatore

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì