



3036



Strömställarinsats trapp 10A, med klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montering

Montering Infälld montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Ytbehandling Matt

Material Metall
Plast

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Klor

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Dimensioner 71 x 71 mm

Inbyggnadsdjup 31 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtåligghet IK IK07

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippta

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Text

Utförande Med klor
För skruvfästning

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Belysning Till belysnings- och övervakningskrets

Brytare läge Från/Trapp

Hållbarhet

Halogenfri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja