



3036

## Вимикач/перемикач одноклавішний 10AX/250В

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Матеріали

Обробка поверхні Матовий  
Матеріал Метал  
Пластик

#### Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

#### Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

#### Розміри

Розміри 71 x 71 mm  
Вбудована глибина 31 mm  
Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20  
Ударостійкість IK IK07

#### Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

#### Електричний струм

Номінальний струм 10 A

#### Тексти

Режим встановлення З розпірними лапками  
Для гвинтового кріплення  
Тип з'єднання Зі вставними клемами  
Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу  
Тип перемикання Вимкнення/перемикання

#### Sustainability

Без галогену Так  
Відповідність RoHS Так