



5035



Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele toets
Aantal polen	1

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	70,80 mm
Breedte	70,80 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	32,30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2
Type drukknop	Serie drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichting
Schakelmodus	2 NO, gemeenschappelijke ingangsklem
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja