



5035



### Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
Numero di poli	1

##### Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

##### Serie

Altezza	70,80 mm
Larghezza	70,80 mm
Profondità	41,60 mm
Profondità di installazione	32,30 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti	2
Tipo di pulsante	Pulsante di serie
Con contatto di feedback	No

##### Connettività

Tipo di connessione	QuickConnect
---------------------	--------------

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

##### Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Per illuminazione
Tipo di commutazione	2NA, morsetto di ingresso comune
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

##### Adatto per

A.1 / A.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si