



5035



**Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Uitvoering**

Bedieningselement	Dubbel wip
Aantal polen	1

**Materiaal**

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

**Afmetingen**

Hoogte	70,80 mm
Breedte	70,80 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	32,30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	2
Type drukknop	Serie drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	quickconnect
---------------	--------------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Teksten**

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichting
Schakelmodus	2 NO, gemeenschappelijke ingangsklem
Aansluitwijze	Met steekklemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja