




5035

Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim klem

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dupla tipka
Broj polova	1

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	70,80 mm
Širina	70,80 mm
Dubina	41,60 mm
Ugrađena dubina	32,30 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	2
Vrsta tastera	Serijski taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Povezivost

Vrsta veze	quickconnect
------------	--------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Za osvjetljenje
Promjena načina rada	2NO, zajednička ulazna klem
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Pogodno za

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da