



5035



Кнопка 2-клав. 2НВ, 10А/250В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 А
Миттєвий струм	10 А

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Подвійний кулісний перемикач
Кількість полюсів	1

Матеріали

Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні

Розміри

Висота	70,80 mm
Ширина	70,80 mm
Глибина	41,60 mm
Вбудована глибина	32,30 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	2
Тип кнопки	Послідовна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

Підключення

Тип з'єднання	quickconnect
---------------	--------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	З розпірними лапками
Освітлення	Для освітлення
Тип перемикання	2НВ, загальна вхідна клемма
Тип з'єднання	Зі вставними клеммами

Сумісний із

К.х / Q.х / R.х / S.х / B.х

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так