



474520

Zásuvka SCHUKO, serie 1930/glas, bílá lesk

Technické vlastnosti

Napětí

| | |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

Elektrický proud

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

Frekvence

| | |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Materiál

| | |
|------------------|--------------|
| Barva | Polární bílá |
| Kód RAL | 9010 |
| Povrchová úprava | Lesklý |
| Materiál | Duroplast |
| Povrch | Neošetřený |

Rozměry

| | |
|--|-------|
| Výška | 71 mm |
| Šířka | 71 mm |
| Hloubka | 42 mm |
| Počet jednotek | 1 |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 31 mm |
| Vestavěná hloubka | 32 mm |

Připojení

| | |
|------------------------|----------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Zásuvná svorka |
|------------------------|----------------|

Instalace, montáž

| | |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

Konektivita

| | |
|---------------|--|
| Typ připojení | Zásuvná přípojka |
| Druh montáže | Upevnění šrouby Upevnění příchytkou |

Vybavení

| | |
|---|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka | Ano |
| Se zavěšeným víkem | Ne |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem | Ne |
| Se signálním svítidlem | Ne |
| Zámek | Ne |

Příslušenství

| | |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

Kapacita

| | |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

Bezpečnost

| | |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ne |
| Mechanická odolnost IK | IK02 |
| Stupeň krytí IP | IP20 |

Funkce

| | |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením | Ne |

Identifikace

| | |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

Texty

| | |
|---------------|---|
| Kryt | Centrální krycí deska |
| Ochrana | Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami |

Vhodné pro

Serie 1930 / Serie Glas

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |