



474520

Центр.панель для розетки UAE, чорна, 1930/Glas

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Номінальна напруга 250 - 250 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Код RAL 9010

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 42 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

Ємність

Кількість модулів 1

Безпека

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Сумісний із

Berker Serie 1930/Glas

Sustainability

Без галогену Yes

Відповідність RoHS Yes