



503520



Jal.-imp.dr. 1-polig

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 1-polig

Materiaal

Materiaal Metaal

Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Schakelstroom 10 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Schakelmodus Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering
tegen indrukken van beide kanten

Aansluitwijze Met steekklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja