




503520



Jal.-imp.dr. 1-polig

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 1-polig

Materiaal

Materiaal Metaal

Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Schakelmodus Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten

Aansluitwijze Met steekklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Geschikt voor

Serie berker B.3 / Serie berker B.7 / Serie berker K.1 / Serie berker K.5 / Serie berker Q.1 / Serie berker Q.3 / Serie berker Q.7 / Serie berker R.1 / Serie berker R.3 / Serie berker R.8 / Serie berker S.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja