# Productdatablad
16206089



16206089

**Wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit**

## Technische eigenschappen

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Polarwit |
| RAL-code | 9010 |
| Afwerking oppervlakte | Softfinish |
| Materiaal | Duroplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Hoogte | 58 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Diepte | 22,50 mm |

### Aansluitmogelijkheden

| | |
|---|---|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |

### Toebehoren

| | |
|---|---|
| Heeft tekstveld | Nee |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK02 |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Drukknop | Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipimpulsdrukker<br>Voor wissel-/kruisschakelaar |

### Geschikt voor

| |
|---|
| Q.x |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACh-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |