



16201909

Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat

Tehničke karakteristike

Materijali

Boja	Polarna bijela
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	54,90 mm
Širina	55,70 mm
Dubina	22 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama
---------------	---------------------

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Taster	Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki
Tipka prekidača/tipka tastera	Za tastere Za izmjenični/križni prekidač

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da