



16218989

Tipka, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Materijali

| | |
|-----------------|----------------|
| Boja | Polarna bijela |
| RAL kod | 9010 |
| Obrada površine | Sjajno |

Dimenzije

| | |
|--------|----------|
| Visina | 54,90 mm |
| Širina | 55,70 mm |
| Dubina | 22 mm |

Povezivost

| | |
|---------------|---------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama |
|---------------|---------------------|

Oprema

| | |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Da |
|-----------------------------------|----|

Pribor

| | |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

Tekst

| | |
|-------------------------------|---|
| Rasvjeta | Za nadzorni i krug rasvjete |
| Taster | Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki |
| Tipka prekidača/tipka tastera | Za tastere Za izmjenični/križni prekidač |

Pogodno za

| | |
|---------|--|
| S.x/B.x | |
|---------|--|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Bez halogena | Da |
| REACH-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |